

## PAGETAB 20/8


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobny do przedstawionego na ilustracji

PageTab to etykiety tekstylne w postaci arkuszy. Za wyjątkiem wersji o wymiarach 8 x 20, wszystkie etykiety mają czarne obramowania.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Oznacznik urządzeń, Oznaczniki urządzeń, 8 x 20 mm, żółty
Nr zam.	<a href="#">1686180000</a>
Typ	PAGETAB 20/8
GTIN (EAN)	4008190492571
Ilość	25 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	0.08 mm	Głębokość (cale)	0.0031 inch
Wysokość	8 mm	Wysokość (cale)	0.315 inch
Szerokość	20 mm	Szerokość (cale)	0.7874 inch
Masa netto	10.44 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-29...93 °C
-------------------------------	-------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Klej	akrylopolimer ciągły	
Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	
Ilość na arkusz	280	
Wykonanie	samoprzylepny	
Szerokość	20 mm	
zakres temperatur roboczych, maks.	93 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-29 °C	
Barwny	żółty	
Materiał podstawowy	tkanina, pokryta akrylem	
Nadrukowane znaki	bez	
Liczba oznaczników w opakowaniu	7000	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Arkusz etykiet
	Liczba kombinacji w opakowaniu	25
	Liczba oznaczników w kombinacji	280
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Label sheet = 280 Device markers	
Zakres temperatury stosowania	-29...93 °C	
Imprint	Neutralny	

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Rysunki**

