

PAGETAB 56/22


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

PageTab to etykiety tekstylne w postaci arkuszy. Za wyjątkiem wersji o wymiarach 8 x 20, wszystkie etykiety mają czarne obramowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Oznacznik urządzeń, Oznaczniki urządzeń, 22 x 56 mm, żółty
Nr zam.	1686210000
Typ	PAGETAB 56/22
GTIN (EAN)	4008 190492649
Ilość	25 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	0.08 mm	Głębokość (cale)	0.0031 inch
Wysokość	22 mm	Wysokość (cale)	0.8661 inch
Szerokość	56 mm	Szerokość (cale)	2.2047 inch
Masa netto	11.24 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-29...93 °C
-------------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Klej	akrylopolimer ciągły	
Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	
Ilość na arkusz	24	
Wykonanie	samoprzylepny	
Szerokość	56 mm	
zakres temperatur roboczych, maks.	93 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-29 °C	
Barwny	żółty	
Materiał podstawowy	tkanina, pokryta akrylem	
Nadrukowane znaki	bez	
Liczba oznaczników w opakowaniu	600	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Arkusz etykiet
	Liczba kombinacji w opakowaniu	25
	Liczba oznaczników w kombinacji	24
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Label sheet = 24 Device markers	
Zakres temperatury stosowania	-29...93 °C	
Imprint	Neutralny	

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Rysunki

