

## CBH 19/19 BK


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Mocowanie kabli lub wiązek za pomocą opasek do rozdzielnic i szaf elektrycznych.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Opaska kablowa, 19 x 19 mm, tworzywo sztuczne, 80 N
Nr zam.	<a href="#">1697950000</a>
Typ	CBH 19/19 BK
GTIN (EAN)	4008190883027
Ilość	100 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	2 mm	Głębokość (cale)	0.0787 inch
Wysokość	19 mm	Wysokość (cale)	0.748 inch
Szerokość	19 mm	Szerokość (cale)	0.748 inch
Długość	2 mm	Długość (cale)	0.0787 inch
Masa netto	0.7 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...60 °C
-------------------------------	-------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## materiał instalacyjny

maks. szerokość opaski kablowej	3.6 mm	Odporność na promienie UV	Tak
ponownie otwierana	Nie	Wykonanie	samoprzylepny
Klasa palności wg UL 94	V-2	zakres temperatur roboczych, maks.	60 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	Halogenki	Nie
Materiał podstawowy	tworzywo sztuczne	wytrzymałość na rozciąganie	80 N
Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła)	18 lbf	Średnica otworu montażowego	4.1 mm

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

**Rysunki**

**Rysunek wymiarowy**

