

## HDC-KIT-HE 10.110

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HDC – Kits są standaryzowanymi podzespołami do utworzenia kompletnego złącza wtykowego.

HDC – Kits składają się z reguły z wkładu męskiego, wkładu żeńskiego, obudowy wtyku, obudowy montażowej i dławika.

Weidmüller oferuje asortyment popularnych kombinacji złączy wtykowych z wejściem kablowym metrycznym lub PG.

Płaszczyzna przyłączania przewodów jest rozplanowana jako element śrubowy. Wszystkie przyłączeniowe elementy śrubowe są wyposażone w sprężynę zabezpieczającą drut.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	RockStar® zestawy HDC-Złącza przemysłowe, Kit, HE, Rozmiar instalacji: 4, bieguny: 10, złącze śrubowe, 500 V, 16 A, odlew ciśnieniowy aluminiowy, PG 16
Nr zam.	<a href="#">1712510000</a>
Typ	HDC-KIT-HE 10.110
GTIN (EAN)	4008190947736
Ilość	1 szt.

## HDC-KIT-HE 10.110

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS                      Zgodny

## Wymiary i masa

Masa netto                      447.68 g

## Temperatury

Temperatura graniczna                      -40 °C ... 100 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS                      Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach,  
w których ma to zastosowanie / jest  
znane)                      6c

REACH SVHC                      Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP                      bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Powierzchnia	lakier proszkowy
Stopień ochrony	IP65	Typoszereg	HE

## wersja

Wymiary wlotów kablowych	PG 16	liczba wpustów kablowych u góry	0
liczba wpustów kablowych z boku	1	Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
wersja systemu zamykania	Zatrzask mocujący boczny u dołu	Rozmiar instalacji	4
Typ	Złącze męskie, złącze żeńskie	uszczelka	NBR
kolor (RAL)	RAL 7035	BG	4

## Informacje ogólne

Liczba biegunów	10	Rodzaj przyłącza PE	złącze śrubowe
Rozmiar instalacji	4	Dławnica kablowa	PG 16
Materiał podstawowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy	Typoszereg	HE
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	500 V	Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	16 A
BG	4		

## wersja

Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Rozmiar instalacji	4
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2.5 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Powierzchnia	lakier proszkowy	moment dokręcający maks. zestyk główny	0.55 Nm
Materiał podstawowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy	moment dokręcający min. zestyk główny	0.5 Nm
BG	4		

## Dane techniczne

### Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002636	ETIM 9.0	EC002636
ETIM 10.0	EC002636	ECLASS 14.0	27-44-01-13
ECLASS 15.0	27-44-01-13		

## HDC-KIT-HE 10.110

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## HDC COS



Do naszych wkładów oferujemy różnorodne akcesoria. Wśród nich między innymi systemy kodowania do wkładów .

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC COS 16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1431000000</a>	Złącza przemysłowe, Akcesoria, System kodowania
GTIN (EAN)	4008190052706	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC COS 24	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1430900000</a>	Złącza przemysłowe, Akcesoria, System kodowania
GTIN (EAN)	4008190077228	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC COS 32	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1430800000</a>	Złącza przemysłowe, Akcesoria, System kodowania
GTIN (EAN)	4008190176181	
Ilość	1 ST	

## SPB



Do naszych wkładów oferujemy różnorodne akcesoria. Wśród nich między innymi systemy kodowania do wkładów .

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SPB-M 3	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1203600000</a>	Złącza przemysłowe, Akcesoria, Kołek blokujący
GTIN (EAN)	4008190120047	
Ilość	100 ST	