

## KLBUE 15-32 SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



Dzięki szerokiej gamie przyłączy ekranu KLBÜ można uzyskać elastyczne i samoregulujące styki ekranowe oraz zapewnić bezbłędną obsługę maszyn.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Pałąk zaciskowy, Pałąk zaciskowy do przyłącza ekranu, Stal
Nr zam.	<a href="#">1718341001</a>
Typ	KLBUE 15-32 SC
GTIN (EAN)	4032248032310
Ilość	10 szt.

## KLBUE 15-32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	63.9 mm	Głębokość (cale)	2.5157 inch
Wysokość	32 mm	Wysokość (cale)	1.2598 inch
Szerokość	33.25 mm	Szerokość (cale)	1.3091 inch
Masa netto	76.71 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.	-60 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
Ślad węglowy produktu	Kołyska do bramy 0.227 kg CO2 eq.

## Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	Szyna montażowa	Płytki montażowa
---------------------	--------------------	-----------------	------------------

## dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	z możliwością zatrzaśnięcia	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie	rodzaj montażu	Śruba

## dane tworzywa

Materiał podstawowy	Stal	Barwny	srebrny
Klasa palności wg UL 94	None		

## dane znamionowe

Przekrój pomiarowy	32 mm <sup>2</sup>
--------------------	--------------------

## parametry systemu

Wykonanie	do przyłącza ekranowanego	niezbędna płyta zamykająca	Nie
Szyna montażowa	Płytki montażowa		

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania	32 mm	Rodzaj przyłącza	Złącze sprężynowe
liczba przyłączy	1	Średnica kabla, maks.	32 mm
Średnica kabla, min.	15 mm	Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.	32 mm <sup>2</sup>
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.	15 mm <sup>2</sup>		

**KLBUE 15-32 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dane techniczne****wymiary**

długość gwintu	4.8 mm	Raster w mm (P)	36.00 mm
----------------	--------	-----------------	----------

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBUE 15-32 SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Wspornik montażowy



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BTWZ KLBUE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1742630000</a>	Narzędzia, Narzędzie do naciskania
GTIN (EAN)	4008190980764	
Ilość	1 ST	