


**BS 35II KLBUE3-8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Dzięki szerokiej gamie przyłączy ekranu KLBÜ można uzyskać elastyczne i samoregulujące styki ekranowe oraz zapewnić bezbłędną obsługę maszyn.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Pałąk zaciskowy, Zastaw mocujący, Stal
Nr zam.	<a href="#">1723810000</a>
Typ	BS 35II KLBUE3-8
GTIN (EAN)	4008190377007
Ilość	10 szt.

## BS 35II KLBUE3-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	36.5 mm	Głębokość (cale)	1.437 inch
Wysokość	35 mm	Wysokość (cale)	1.378 inch
Średnica	3 mm	Masa netto	56.54 g

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
---------------------------	----------------	-----------------------	---------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Tak
--------------------	-------------	--	-----

## dane tworzywa

Materiał podstawowy	Stal	Barwny	srebrny
---------------------	------	--------	---------

## parametry systemu

Wykonanie	Pałąk zaciskowy
-----------	-----------------

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Średnica kabla, maks.	8 mm	Średnica kabla, min.	3 mm
-----------------------	------	----------------------	------

## wymiary

Średnica	3 mm
----------	------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		