


Zdjęcie produktu



Dzięki szerokiej gamie przyłączy ekranu KLBÜ można uzyskać elastyczne i samoregulujące styki ekranowe oraz zapewnić bezbłędną obsługę maszyn.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Pałąk zaciskowy, Zastaw mocujący, Stal
Nr zam.	1723820000
Typ	BS 35II/KLBUE 4-13.5
GTIN (EAN)	4008190377014
Ilość	10 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	36.5 mm	Głębokość (cale)	1.437 inch
Wysokość	35 mm	Wysokość (cale)	1.378 inch
Średnica	3 mm	Masa netto	68.96 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C Temperatura otoczenia -5 °C...40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Tak
--------------------	-------------	--	-----

dane tworzywa

Materiał podstawowy	Stal	Barwny	srebrny
---------------------	------	--------	---------

parametry systemu

Wykonanie Pałak zaciskowy

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Średnica kabla, maks.	13.5 mm	Średnica kabla, min.	4 mm
-----------------------	---------	----------------------	------

wymiary

Średnica 3 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		