Karta katalogowa

SZS M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	SZS (uszczelka ząbkowana), Zabezpieczająca podkładka zębata, M 50, stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
Nr zam.	1736350000
Typ	SZS M50
GTIN (EAN)	4008190963552
Ilość	5 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2024-08-31T00:00:00+02:00

Karta katalogowa

SZS M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Wysokość	4.5 mm	Wysokość (cale)	0.1772 inch
Masa netto	20.8 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

średnica zewnętrzna	71 mm	skok gwintu	1.5 mm
Halogenki	bezhalogenowy	grubość	1.80 mm
Dławnica kablowa	metryczna	Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
gwint (zewnętrzny)	M 50	gwint (wewnętrzny)	M 50
średnica wewnętrzna D2	51.00 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

