

EA-RING MS/M 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	EA (pierścienie uziemienia), Pierścień uziemienia, inne, M 40, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1736520000
Typ	EA-RING MS/M 40
GTIN (EAN)	4008 190963637
Ilość	10 szt.

EA-RING MS/M 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	86.5 mm	Wysokość (cale)	3.4055 inch
Długość	86.5 mm	Długość (cale)	3.4055 inch
Masa netto	21 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Informacje ogólne

średnica zewnętrzna	54 mm	grubość	1.50 mm
Dławnica kablowa	M 40	Materiał podstawowy	mosiądz, nikielowany
gwint (zewnątrzny)	M 40	średnica wewnętrzna D2	13.50 mm
odstęp wymiar wewnętrzny B	44.50 mm	szerokość wymiar zewnętrzny C	30.00 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Oznaczenie	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
------------	----------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

EA-RING MS/M 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

