

**SKMU M50 MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	SKMU MS (nakrętka kontrolująca z mosiądzu), Nakrętka kontrolująca, M 50, 5 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.	<a href="#">1737040000</a>
Typ	SKMU M50 MS
GTIN (EAN)	4008 190956516
Ilość	25 szt.

## SKMU M50 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Wysokość	5 mm	Wysokość (cale)	0.1968 inch
Masa netto	6.64 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## Informacje ogólne

średnica zewnętrzna	62.37 mm	skok gwintu	1.5 mm
Halogenki	Nie	rozmiar klucza 1	57 mm
grubość	5.00 mm	Dławnica kablowa	M 50
Materiał podstawowy	mosiądz, niklowany	gwint (zewnątrzny)	M 50
gwint (wewnętrzny)	M 50	długość gwintu	5 mm

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Drawings**

