

**ADAP EX M25-1/2NPT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Adaptory serii ADAP umożliwiają elastyczne i uniwersalne wypełnianie nieużywanych przepustów w sprzęcie Ex przy zachowaniu ognioszczelności Ex d, podwyższonej ochrony przeciwybuchowej Ex e oraz stopnia ochrony IP66/67/68.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	ADAP (adapter, rozszerzenia i redukcje), Adapter, proste, M 25 , 1/2" NPT, IP54, mosiądz, niklowany
Nr zam.	<a href="#">1738470000</a>
Typ	ADAP EX M25-1/2NPT
GTIN (EAN)	4008 19095825 1
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2023-07-30T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	<a href="#">ADAP M25-NPT1/2-W</a>

## ADAP EX M25-1/2NPT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Masa netto 41 g

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C... 100 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

## Informacje ogólne

rodzaj ochrony z GWDR	IP54	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	Halogenki	bezhalogenowy
rozmiar klucza 1	28 mm	Stopień ochrony	IP54
Dławnica kablowa	NPT	Materiał podstawowy	mosiądz, niklowany
gwint (zewnątrzny)	M 25	gwint (wewnętrzny)	1/2" NPT
długość gwintu	16 mm	Wskazówka: stopień ochrony	Proszę przestrzegać instrukcji eksploatacji, aby osiągnąć wyższy stopień ochrony IP.

## Numery certyfikatów przepustu kablowego

Oznaczenie	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	SIRA 10ATEX1225X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEX)	IECEX SIR 07.0010X	DEF   Warunki zatwierdzenia	ATEX, IECEX

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

## ADAP EX M25-1/2NPT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Nakrętki zabezpieczające mosiężne, nikielwane



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SKMU M25 MS	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1737010000</a>	SKMU MS (nakrętka kontrująca z mosiądzu), Nakrętka kontrująca, M
GTIN (EAN)	4008190956486	25, 3.5 mm, mosiądz, nikielowany
Ilość	100 ST	

### Podkładka płaska nylonowa – GWDR



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GWDR M25-W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1185620000</a>	zamknięte, M 25, nylon 6
GTIN (EAN)	4064675423263	
Ilość	100 ST	