

ADAP EX M20-3/4NPT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Adaptory serii ADAP umożliwiają elastyczne i uniwersalne wypełnianie nieużywanych przepustów w sprzęcie Ex przy zachowaniu ognioszczelności Ex d, podwyższonej ochrony przeciwwybuchowej Ex e oraz stopnia ochrony IP66/67/68.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	ADAP (adapter, rozszerzenia i redukcje), Adapter, proste, M 20 ,3/4" NPT, IP54, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1738640000
Typ	ADAP EX M20-3/4NPT
GTIN (EAN)	4008190958824
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2023-07-30T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	ADAP M20-NPT3/4-W

ADAP EX M20-3/4NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	62 g
------------	------

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C... 100 °C
----------------------------	------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

Informacje ogólne

rodzaj ochrony z GWDR	IP54	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	skok gwintu	16 mm
Halogenki	bezhalogenowy	rozmiar klucza 1	31 mm
Stopień ochrony	IP54	Dławnica kablowa	NPT
Materiał podstawowy	mosiądz, niklowany	gwint (zewnątrzny)	M 20
gwint (wewnętrzny)	3/4" NPT	długość gwintu	16 mm
Wskazówka: stopień ochrony	Proszę przestrzegać instrukcji eksploatacji, aby osiągnąć wyższy stopień ochrony IP.		

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Oznaczenie	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	SIRA 10ATEX1225X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEX)	IECEX SIR 07.0010X	DEF Warunki zatwierdzenia	ATEX, IECEX

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

ADAP EX M20-3/4NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Nakrętki zabezpieczające mosiężne, niklowane



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SKMU M20 MS	Wersja
Nr zam.	1737000000	SKMU MS (nakrętka kontrująca z mosiądzu), Nakrętka kontrująca, M
GTIN (EAN)	4008190956479	20, 3 mm, mosiądz, niklowany
Ilość	100 ST	

Podkładka płaska nylonowa – GWDR



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GWDR M20-W	Wersja
Nr zam.	1185610000	zamknięte, M 20, nylon 6
GTIN (EAN)	4050118078305	
Ilość	100 ST	