

## KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



Dzięki szerokiej gamie przyłączy ekranu KLBÜ można uzyskać elastyczne i samoregulujące styki ekranowe oraz zapewnić bezbłędną obsługę maszyn.

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |  |
|------------|--|
| Wersja     | Pałąk zaciskowy, Pałąk zaciskowy do przyłącza ekranu, Stal |
| Nr zam.    | <a href="#">1752681001</a>                                 |
| Typ        | KLBUE 3-8 CPF  |
| GTIN (EAN) | 4032248044399  |
| Ilość      | 10 szt.  |



## Dane techniczne

### wymiary

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Raster w mm (P) | 14.00 mm |
|-----------------|----------|

### Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002020    | ETIM 9.0    | EC002020    |
| ETIM 10.0   | EC002020    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-20 |             |             |

## KLBUE 3-8 CPF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Stal



Stalowe szyny DIN są najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku. Spośród metalowych szyn DIN cechują się najniższą ochroną przed zvarciami, podobną do stali nierdzewnej.

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ        | TS 27X12.5M/ST/F.ZN        | Wersja  |  |
| Nr zam.    | <a href="#">1802690000</a> | Szyna zaciskowa, szyny nośne, Stal, ocynkowany, Szerokość: 2000 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248257201              | mm, Wysokość: 27 mm, Głębokość: 12.5 mm                         |  |
| Ilość      | 10 M                       |   |  |