

## KLBUE 10-20 CPF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



Dzięki szerokiej gamie przyłączy ekranu KLBÜ można uzyskać elastyczne i samoregulujące styki ekranowe oraz zapewnić bezbłędną obsługę maszyn.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Pałąk zaciskowy, Pałąk zaciskowy do przyłącza ekranu, Stal
Nr zam.	<a href="#">1752701001</a>
Typ	KLBUE 10-20 CPF
GTIN (EAN)	4032248044436
Ilość	10 szt.



**KLBUE 10-20 CPF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****wymiary**

Raster w mm (P)	30.00 mm
-----------------	----------

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBUE 10-20 CPF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Stal



Stalowe szyny DIN są najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku. Spośród metalowych szyn DIN cechują się najniższą ochroną przed zvarciami, podobną do stali nierdzewnej.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">1802690000</a>	Szyna zaciskowa, szyny nośne, Stal, ocynkowany, Szerokość: 2000	
GTIN (EAN)	4032248257201	mm, Wysokość: 27 mm, Głębokość: 12.5 mm	
Ilość	10 M		