

ESG 7/20 SIRIUS MC SDR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | ESG, Oznaczniki urządzeń x 20 mm, PA 66, Barwy: według życzenia klienta, wtykowy |
| Nr zam. | 1766650000 |
| Typ | ESG 7/20 SIRIUS MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4032248065547 |
| Ilość | 40 szt. |

ESG 7/20 SIRIUS MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość | 0.8 mm | Głębokość (cale) | 0.0315 inch |
| Wysokość | 7 mm | Wysokość (cale) | 0.2756 inch |
| Szerokość | 20 mm | Szerokość (cale) | 0.7874 inch |
| Masa netto | 0.28 g | | |

Temperatury

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
|-------------------------------|--------------|

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia | |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% | |
| Ślad węglowy produktu | Kołyśka do bramy | 0.005 kg CO2 eq. |

Dane ogólne

| | |
|------------------------------------|---|
| Ilość na arkusz | 40 |
| Metoda nadruku | laser MC |
| Wykonanie | wtykowy |
| Szerokość | 20 mm |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |
| Barwny | według życzenia klienta |
| Halogenki | Nie |
| Materiał podstawowy | PA 66 |
| Kolor nadruku | czarny |
| Nadrukowane znaki | Wymaga pliku M-Print PRO |
| Liczba oznaczników w opakowaniu | forma dostawy MultiCard |
| Kompatybilna drukarka | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 |
| Liczba oznaczników w kombinacji | 1 MultiCard = Device markers |
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
| Aplikacja / producent | Siemens Sirius 3R |

Znaczniki urządzeń

| | |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Rysunki



Akcesoria**Akcesoria****Ogólne dane zamówieniowe**

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SCHS3 K | Wersja |
| Nr zam. | 1753480000 | Oznacznik urządzeń, Akcesoria x 10 mm, PVC, Barwny: czarny, samoprzylepny |
| GTIN (EAN) | 4032248014347 | |
| Ilość | 50 ST | |
| Typ | SCHS4 K | Wersja |
| Nr zam. | 1753460000 | Oznacznik urządzeń, Akcesoria x 10 mm, PVC, Barwny: szary, samoprzylepny |
| GTIN (EAN) | 4032248014323 | |
| Ilość | 50 ST | |