


BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Dzięki szerokiej gamie przyłączy ekranu KLBÜ można uzyskać elastyczne i samoregulujące styki ekranowe oraz zapewnić bezbłędną obsługę maszyn.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Pałąk zaciskowy, Zastaw mocujący, Stal
Nr zam.	1768020000
Typ	BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6
GTIN (EAN)	4032248109296
Ilość	10 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	36.5 mm	Głębokość (cale)	1.437 inch
Wysokość	35 mm	Wysokość (cale)	1.378 inch
Średnica	3 mm	Masa netto	72 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C Temperatura otoczenia -5 °C...40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Wskaźowka montażowa montaż bezpośredni Szyna montażowa TS 35

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania przykręcany Wskaźowka montażowa montaż bezpośredni
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

Materiał podstawowy Stal Barwny srebrny

parametry systemu

Wykonanie Pałąk zaciskowy Szyna montażowa TS 35

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Średnica kabla, maks. 8 mm Średnica kabla, min. 3 mm

wymiary

Średnica 3 mm przesunięcie TS 35 26.5 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		