

## VP M25 K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |   |
|------------|---|
| Wersja     | VPK (wtyk zaślepiający z tworzywa sztucznego), Korek, zamknięte, M 25, 10 mm, IP65, poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| Nr zam.    | <a href="#">1776900000</a>  |
| Typ        | VP M25 K54  |
| GTIN (EAN) | 4032248156344   |
| Ilość      | 100 szt.  |

## VP M25 K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

|                        |       |                       |             |
|------------------------|-------|-----------------------|-------------|
| Wysokość               | 5 mm  | Wysokość (cale)       | 0.1968 inch |
| Długość                | 7 mm  | Długość (cale)        | 0.2756 inch |
| Średnica               | 25 mm | Grubość ścianki, min. | 0.5 mm      |
| Grubość ścianki, maks. | 9 mm  | Masa netto            | 4.2 g       |

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...100 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

|                                       |           |                                    |                         |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------|
| średnica głowicy                      | 30.00 mm  | rodzaj ochrony z GWDR              | IP65                    |
| Klasa palności wg UL 94               | V-2       | zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C                  |
| zakres temperatur roboczych, min.     | -40 °C    | skok gwintu                        | 1.5 mm                  |
| Halogenki                             | Nie       | Stopień ochrony                    | IP54                    |
| Dławnica kablowa                      | metryczna | Materiał podstawowy                | poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| średnica pierścienia uszczelniającego | 25.00 mm  | gwint (zewnątrzny)                 | M 25                    |
| długość gwintu                        | 10 mm     |                                    |                         |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

**VP M25 K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rysunki**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## VP M25 K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Nakrętki zabezpieczające z tworzywa sztucznego, szare



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SKMU M25 - K GR            | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">1772470000</a> | SKMU PA (nakrętka kontruująca z tworzywa sztucznego), Nakrętka kontruująca, M 25, 6 mm, poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| GTIN (EAN) | 4032248 1302 14            |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |

## Uszczelka płaska neoprenowa - GWDR NP



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | GWDR M25-NP                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">1736250000</a> | GWDR NP (uszczelka płaska - neopren), Pierścień uszczelniający, M 25, neopren |
| GTIN (EAN) | 4008 190956042             |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |

## Uszczelka płaska polietylenowa - GWDR PO



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | GWDR M25-PO                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">1777950000</a> | GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen), Pierścień uszczelniający, M 25, polietylen |
| GTIN (EAN) | 4032248 1582 18            |   |
| Ilość      | 50 ST                      |   |