

## SKMU EMV M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	SKMU MS EMV (nakrętka kontrująca z mosiądzu - EMC), Nakrętka kontrująca, M 20, 3.6 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.	<a href="#">1777630000</a>
Typ	SKMU EMV M20
GTIN (EAN)	4032248157907
Ilość	100 szt.

## SKMU EMV M20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Wysokość	4.7 mm	Wysokość (cale)	0.185 inch
Masa netto	5.8 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## Informacje ogólne

średnica zewnętrzna	26.56 mm	skok gwintu	1.5 mm
Halogenki	Nie	rozmiar klucza 1	24 mm
Dławnica kablowa	M 20	Materiał podstawowy	mosiądz, nikielowany
gwint (zewnątrzny)	M 20	gwint (wewnętrzny)	M 20
długość gwintu	3.6 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**SKMU EMV M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rysunki**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

