

## SAI-SK STECKER M12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kołpaki ochronne zabezpieczają wolne gniazda przed działaniem czynników zewnętrznych.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Protective cap, IP20
Nr zam.	<a href="#">1781520000</a>
Typ	SAI-SK STECKER M12
GTIN (EAN)	4032248171835
Ilość	50 szt.

**SAI-SK STECKER M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dane techniczne****Dopuszczenia**

ROHS Zgodny

**Wymiary i masa**

Masa netto 0.82 g

**Temperatury**

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C      Temperatura eksploatacyjna -40 °C...80

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

**Dane ogólne techniczne**

Stopień ochrony IP20

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		