

ZBW 1/3.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Seria Z, Narzędzie do naciskania
Nr zam.	1781930000
Typ	ZBW 1/3.5
GTIN (EAN)	4032248199532
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	23.75 mm	Głębokość (cale)	0.935 inch
Wysokość	140.7 mm	Wysokość (cale)	5.5394 inch
Szerokość	27.76 mm	Szerokość (cale)	1.0929 inch
Masa netto	16.52 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-40 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.-40 °C		długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

dalsze dane techniczne

wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie
--	-----

dane tworzywa

Materiał podstawowy	POM	Barwny	pomarańczowy
Klasa palności wg UL 94	HB		

parametry systemu

Wykonanie	Narzędzie do naciskania
-----------	-------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		