

## WSH 26 MT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwiają to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Akcesoria, metal
Nr zam.	<a href="#">1789750000</a>
Typ	WSH 26 MT
GTIN (EAN)	40322482 13603
Ilość	10 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	134 mm	Głębokość (cale)	5.2756 inch
Wysokość	32.8 mm	Wysokość (cale)	1.2913 inch
Szerokość	14.8 mm	Szerokość (cale)	0.5827 inch
Masa netto	52.5 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
długostrwała temperatura użytkowa, maks.	85 °C		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

Liczba biegunów	1
-----------------	---

## dalsze dane techniczne

wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie	rodzaj montażu	przykręcany
--	-----	----------------	-------------

## dane tworzywa

Materiał podstawowy	metal	Barwny	szary
Klasa palności wg UL 94	None		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		