

CC-H 15/27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	ClipCard, Akcesoria, 15 x 27 mm, czarny
Nr zam.	1790410000
Typ	CC-H 15/27
GTIN (EAN)	4032248215201
Ilość	45 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	5.5 mm	Głębokość (cale)	0.2165 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0.5906 inch
Szerokość	27 mm	Szerokość (cale)	1.063 inch
Długość	27 mm	Długość (cale)	1.063 inch
Średnica	0 mm	Masa netto	1 g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
-------------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
Ślad węglowy produktu	Kołyśka do bramy 0.010 kg CO2 eq.

Dane ogólne

Wykonanie	Element do umieszczenia oznakowania	
Szerokość	27 mm	
Klasa palności wg UL 94	V-2	
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	czarny	
Halogenki	Nie	
Długość	27 mm	
Materiał podstawowy	poliamid 66	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	MultiCard
Zalecane branże	Maszyny	
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MultiCard = Accessories	
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	

Znaczniki urządzeń

Średnica	0 mm	Halogenki	Nie
----------	------	-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		