

SAI-SK-M12 IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kołpaki ochronne zabezpieczają wolne gniazda przed działaniem czynników zewnętrznych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Chronione podzespoły, Nasadka ochronna
Nr zam.	1794850000
Typ	SAI-SK-M12 IDC
GTIN (EAN)	4032248232222
Ilość	10 szt.

SAI-SK-M12 IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 0.7 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne techniczne

Podstawowy materiał obudowy PA 66, UL 94: V-0 Stopień ochrony IP67

Zakres temperatury obudowy -20 ... +90 °C

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		