

## ZB 4K GG HENSEL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji Weidmüller oferuje zaciski odgałęźne dla różnych typów systemów szyn zbiorczych. W zależności od aplikacji można wyróżnić izolowane i nieizolowane zaciski odgałęźne.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Terminal (Złącze Bus)
Nr zam.	<a href="#">1824560000</a>
Typ	ZB 4K GG HENSEL
GTIN (EAN)	4032248330973
Ilość	50 szt.

**ZB 4K GG HENSEL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Wymiary i masa**

Głębokość	20.4 mm	Głębokość (cale)	0.8031 inch
Wysokość	19 mm	Wysokość (cale)	0.748 inch
Szerokość	6 mm	Szerokość (cale)	0.2362 inch
Masa netto	3.8 g		

**Temperatury**

Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
-----------------------	---------------

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

**Dane znamionowe IECEx/ATEX**

Wskazówka bezpieczeństwa	<p>Installation instructions:          The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.</p> <p>When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given. Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.</p> <p>List of restrictions:          The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.</p>
--------------------------	---

**ZB 4K GG HENSEL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dane techniczne****Informacje ogólne**

Wskaźówka montażowa	Przepust
---------------------	----------

**dalsze dane techniczne**

Wskaźówka montażowa	Przepust	rodzaj montażu	przykręcany
---------------------	----------	----------------	-------------

**dane tworzywa**

Materiał podstawowy	Stal	Materiał izolacyjny	PA
Barwny	srebrny		

**dane znamionowe**

Przekrój pomiarowy	4 mm <sup>2</sup>
--------------------	-------------------

**parametry systemu**

Wykonanie	do szyn zbiorczych 10 x 3 mm
-----------	------------------------------

**przewody zaciskane (złącze wymiarowane)**

Moment obrotowy dociągający, maks.	1 Nm	Moment obrotowy dociągający, min.	0.5 Nm
Rodzaj przyłącza	Jarzmo	Zakres zaciskania, maks.	6 mm <sup>2</sup>
Zakres zaciskania, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.	0.5 mm <sup>2</sup>

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC000001	ETIM 9.0	EC000001
ETIM 10.0	EC000001	ECLASS 14.0	27-25-01-16
ECLASS 15.0	27-25-01-16		