

ZAD ZT/ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Wtyki do naszego systemu WeiCoS są dostępne dla wszystkich technik przyłączeniowych. Zakres produktów obejmuje wstępnie zmontowane złącza od 1 do 10 biegunów oraz umożliwia indywidualny montaż. Zapewnia to maksymalną elastyczność dla każdej aplikacji. Dostosowane akcesoria zwiększają bezpieczeństwo i ochronę przed czynnikami środowiskowymi.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Seria Z, Płytko osłonowa, żółty, 4.2 mm
Nr zam.	1861030000
Typ	ZAD ZT/ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248418428
Ilość	25 szt.

ZAD ZT/ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	8.7 mm	Głębokość (cale)	0.3425 inch
Wysokość	13.7 mm	Wysokość (cale)	0.5394 inch
Szerokość	4.2 mm	Szerokość (cale)	0.1654 inch
Masa netto	0.32 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura otoczenia	-50 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------

dalsze dane techniczne

zatraskowe	Tak	Rodzaj zamocowania	wtykany
Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie

dane tworzywa

Materiał podstawowy	PA 66 GF 30	Barwny	żółty
Klasa palności wg UL 94	HB		

parametry systemu

Wykonanie	Płytko osłonowa
-----------	-----------------

wymiary

Raster w mm (P)	5.00 mm
-----------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		