

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	DAE (element wentylujący), Element wyrównujący, proste, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
Nr zam.	1868550000
Typ	DAE M12 SS
GTIN (EAN)	4032248440405
Ilość	10 szt.

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokość	11 mm	Wysokość (cale)	0.4331 inch
Długość	21.1 mm	Długość (cale)	0.8307 inch
Grubość ścianki, min.	0.5 mm	Grubość ścianki, maks.	10 mm
Masa netto	15.2 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...105 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

wydatek powietrza	0,4 l/min przy ΔP 0,1 bar, maks. 5,0 l/min przy ΔP 1 bar	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR
rodzaj ochrony z GWDR	IP66, IP68, IP69K	Silikon	Nie
punkt dopływu wody	> 1,5 bar	Klasa palności wg UL 94	V-2
zakres temperatur roboczych, maks.	105 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
skok gwintu	1.5 mm	Halogenki	Tak
rozmiar klucza 1	17 mm	Stopień ochrony	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Dławnica kablowa	metryczna	Materiał podstawowy	Stal nierdzewna 1.4305 (303)
gwint (zewnątrzny)	M 12	długość gwintu	10 mm
średnica wewnętrzna D2	12.00 mm	moment obrotowy króćca, maks.	0.60 Nm
moment obrotowy króćca, min.	0.40 Nm	Wytyczne dotyczące montażu	Patrz instrukcja montażu.

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

