Karta katalogowa

CLI C 1-6 GE/SW 94 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki przewodów CLI C mocuje się na niepodłączonych przewodach. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,5 mm² do 70 mm² można stosować cztery różne rozmiary. Oznaczniki są już zadrukowane i gotowe do użycia. Łącząc poszczególne oznaczniki można tworzyć indywidualne opisy. Zamknięte oznaczniki, niezawodne i przeznaczone do mocowania na niepodłączonych kablachSpecjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań.Szybkie i łatwe mocowanie – przy minimalnym wysiłkuOdpowiednie akcesoria ułatwiają opisywanie.Trwałe opisy o wysokiej jakościDuży kontrast zapewniający optymalną czytelność

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, żółty
Nr zam.	1868811615
Typ	CLI C 1-6 GE/SW 94 CD
GTIN (EAN)	4032248449576
Ilość	250 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2025-08-31T00:00:00+02:00

Karta katalogowa

CLI C 1-6 GE/SW 94 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	5 mm	Głębokość (cale)	0.1968 inch
Wysokość	6 mm	Wysokość (cale)	0.2362 inch
Szerokość	4.2 mm	Szerokość (cale)	0.1654 inch
Masa netto	0.16 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4		
Orientacja nadruku	poziomo		
Rodzaj nadruku	standard		
Metoda nadruku	wytłaczanie na gorąco		
Wykonanie	CD		
Szerokość	4.2 mm		
Klasa palności wg UL 94	V-0		
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C		
zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C		
Barwny	żółty		
Halogenki	Tak		
Średnica izolacji, maks,	5		
Materiał podstawowy	PVC, miękkie, bez kadmu		
Kolor nadruku	czarny		
Nadrukowane znaki	Liczby		
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Szpula	
Zalecane branże	Proces, Maszyny		
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Reel = Conductor and cable markers		
Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C		
Imprint	94		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	1.5 mm²	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	5 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	2.5 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	2.5 - 5 mm
Przekrój przyłącza przewodu	1.5 - 4 mm²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

CLI C 1-6 GE/SW 94 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



Podobny do przedstawionego na ilustracji