

PEAN AL 95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Zacisk PE, złącze śrubowe, szary, 95 mm ² , liczba przyłączy: 1, Stal
Nr zam.	1890720000
Typ	PEAN AL 95
GTIN (EAN)	4032248500109
Ilość	5 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2023-11-28T00:00:00+01:00

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	24 mm	Głębokość (cale)	0.9449 inch
Wysokość	75.7 mm	Wysokość (cale)	2.9803 inch
Szerokość	30 mm	Szerokość (cale)	1.1811 inch
Masa netto	105.8 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C
-----------------------	---------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------

dane tworzywa

Materiał podstawowy	Stal	Barwny	szary
---------------------	------	--------	-------

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy	95 mm ²	Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x	0.14 mΩ
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 7.42 W 60947-7-x			

parametry systemu

Wykonanie	Zacisk uziemienia
-----------	-------------------

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	liczba przyłączy	1
------------------	----------------	------------------	---

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000901	ETIM 9.0	EC000901
ETIM 10.0	EC000901	ECLASS 14.0	27-25-01-03
ECLASS 15.0	27-25-01-03		