

**SCREWTY- M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Doskonałe narzędzie w każdym z możliwych zastosowań. Screwty® jest idealnym narzędziem wielofunkcyjnym do pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajów kabli czujników i elementów wykonawczych. Nawet trudnodostępne wtyki okrągłe stają się osiągalne dzięki użyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokręca i odkręca złącza, bez konieczności użycia dużej siły. Wkrętak Screwty® jest rozwiązaniem unikatowym, a zarazem globalnym, ponieważ pasuje do większości kabli i wtyków innych dostawców (ponad 90 %). Screwty® składa się z rękojeści z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzięki temu można go używać do wszystkich rozmiarów: złączy wtykowych okrągłych M12 i M8, adaptowalnych wtyków i gniazd M12F i M8F, a także wtyków i gniazd M23.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Cable gland tool for moulded M12 lines
Nr zam.	<a href="#">1900000000</a>
Typ	SCREWTY- M12
GTIN (EAN)	4032248375868
Ilość	1 szt.
opakowanie	karton

## SCREWTY- M12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i masa

Szerokość	33.3 mm	Szerokość (cale)	1.311 inch
Długość	220 mm	Długość (cale)	8.6614 inch
Masa netto	138.78 g		

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

### Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do skręcania rozdzielaczy SAI rozm.M12
---------------	--

### Ważna informacja

Informacje produktowe	W dostarczonym zestawie: Uchwyt standardowy 1/4" Mocowanie M12 do linii formowanych
-----------------------	--

### Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		