

**SCREWTY-M12-DM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Doskonałe narzędzie w każdym z możliwych zastosowań. Screwty® jest idealnym narzędziem wielofunkcyjnym do pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajów kabli czujników i elementów wykonawczych. Nawet trudnodostępne wtyki okrągłe stają się osiągalne dzięki użyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokręca i odkręca złącza, bez konieczności użycia dużej siły. Wkrętak Screwty® jest rozwiązaniem unikatowym, a zarazem globalnym, ponieważ pasuje do większości kabli i wtyków innych dostawców (ponad 90 %). Screwty® składa się z rękojeści z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzięki temu można go używać do wszystkich rozmiarów: złączy wtykowych okrągłych M12 i M8, adaptowalnych wtyków i gniazd M12F i M8F, a także wtyków i gniazd M23.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Narzędzie do skręcania do oblewanych przewodów M12
Nr zam.	<a href="#">1900001000</a>
Typ	SCREWTY-M12-DM
GTIN (EAN)	4032248436408
Ilość	1 szt.
opakowanie	karton

**SCREWTY-M12-DM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Masa netto 268 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

Status zgodności z dyrektywą RoHS Nie dotyczy  
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

**Narzędzia do skręcania**

Nastawa momentu dokręcającego, max. 1.7 Nm      Nastawa momentu dokręcającego, min. 0.5 Nm

**Ważna informacja**

Informacje produktowe W dostarczanym zestawie:  
Wkrętak dynamometryczny 0,5-1,7 Nm + wspomaganie nastawiania Wymienna końcówka 1/4"  
Mocowanie M12 do linii formowanych

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		