

**SCREWTY M12 KO O. SD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dodatek do wkrętaka Screwty® nadaje się do złącz wtykowych okrągłych o średnicy zewnętrznej nakrętki radełkowanej wynoszącej  $14,5 \pm 0,3$  mm. Moment dokręcający wynosi 0,8-1,2 Nm.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines
Nr zam.	<a href="#">1900100000</a>
Typ	SCREWTY M12 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409952
Ilość	1 szt.
opakowanie	Torebka z tworzywa sztucznego

**SCREWTY M12 KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Masa netto	14.5 g
------------	--------

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

**Narzędzia do skręcania**

Ścieżka połączenia	M12	rozmiar	14.5 mm
--------------------	-----	---------	---------

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		