

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dodatek do wkrętaka Screwty® nadaje się do adaptowalnych złącz wtykowych okrągłych M12 o średnicy zewnętrznej nakrętki radełkowanej wynoszącej $19,8 \pm 0,3$ mm. Moment dokręcający wynosi 0,8-1,2 Nm.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Cable gland tool adapter for M12 connectors
Nr zam.	1900120000
Typ	SCREWTY M12F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409976
Ilość	1 szt.
opakowanie	Torebka z tworzywa sztucznego

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i masa**

Masa netto	17.8 g
------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Narzędzia do skręcania

Ścieżka połączenia	M12	rozmiar	19.8 mm
--------------------	-----	---------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		