

TS15 90 KLIPPON K2 CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 90 mm, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany
Nr zam.	1910010000
Typ	TS15 90 KLIPPON K2 CSS
GTIN (EAN)	4032248536924
Ilość	1 szt.

TS15 90 KLIPPON K2 CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	7.5 mm	Głębokość (cale)	0.2953 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0.5906 inch
Szerokość	90 mm	Szerokość (cale)	3.5433 inch
Masa netto	15 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Grubość materiału	1 mm	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
Normy	DIN EN 60715	Powierzchnia	ocynkowany, chromowany
udarność	10.00 J	Materiał podstawowy	Stal
rozmiar stempla	4,5 x 20 mm		

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	1 mm	Powierzchnia	ocynkowany, chromowany
Materiał podstawowy	Stal	rozmiar stempla	4,5 x 20 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		