


SAI-TS35 MF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pasywne rozdzielacze M12 są dostępne we wszelkich możliwych kształtach i wersjach. Oprócz tego jest kilka wersji specjalnych, jak rozdzielacz SAI do obszaru EX czy ergonomiczny M8, dostępnych wyłącznie w Weidmüller. Te nowe produkty otoczone są ochroną prawną.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	1917400000
Typ	SAI-TS35 MF
GTIN (EAN)	4032248551330
Ilość	1 szt.

SAI-TS35 MF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	3 mm	Głębokość (cale)	0.1181 inch
Wysokość	89 mm	Wysokość (cale)	3.5039 inch
Szerokość	52 mm	Szerokość (cale)	2.0472 inch
Masa netto	103 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002310	ETIM 9.0	EC002310
ETIM 10.0	EC002310	ECLASS 14.0	27-44-02-10
ECLASS 15.0	27-44-02-10		

Rysunki

Rysunek wymiarowy

