

SCREWTY SET -DM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Doskonałe narzędzie w każdym z możliwych zastosowań. Screwty® jest idealnym narzędziem wielofunkcyjnym do pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajów kabli czujników i elementów wykonawczych. Nawet trudnodostępne wtyki okrągłe stają się osiągalne dzięki użyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokręca i odkręca złącza, bez konieczności użycia dużej siły. Wkrętak Screwty® jest rozwiązaniem unikatowym, a zarazem globalnym, ponieważ pasuje do większości kabli i wtyków innych dostawców (ponad 90 %). Screwty® składa się z rękojeści z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzięki temu można go używać do wszystkich rozmiarów: złączy wtykowych okrągłych M12 i M8, adaptowalnych wtyków i gniazd M12F i M8F, a także wtyków i gniazd M23.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do dławnic kablowych dla linii i złączy M8, M12
Nr zam.	1920000000
Typ	SCREWTY SET -DM
GTIN (EAN)	4032248436859
Ilość	1 szt.
opakowanie	karton

SCREWTY SET -DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto 312 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Nie dotyczy

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Narzędzia do skręcania

Nastawa momentu dokręcającego, max. 1.7 Nm

Nastawa momentu dokręcającego, min. 0.5 Nm

Ważna informacja

Informacje produktowe

W dostarczanym zestawie:

Wkrętak dynamometryczny 0,5-1,7 Nm + wspomaganie nastawiania Wymienna końcówka 1/4"

Mocowanie M8 do linii formowanych Mocowanie M8F do konfigurowalnych złączy Mocowanie

M12 do linii formowanych Mocowanie M12F do konfigurowalnych złączy

Klasyfikacje

ETIM 8.0

EC000149

ETIM 9.0

EC000149

ETIM 10.0

EC000149

ECLASS 14.0

21-01-90-90

ECLASS 15.0

21-01-90-90