


**CC-H 30/60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |   |
|------------|---|
| Wersja     | ClipCard, Akcesoria, 30 x 60 mm, czarny |
| Nr zam.    | <a href="#">1934430000</a>              |
| Typ        | CC-H 30/60                              |
| GTIN (EAN) | 4032248590995                           |
| Ilość      | 10 szt.                                 |

## Technical data

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |                  |             |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 5.5 mm | Głębokość (cale) | 0.2165 inch |
| Wysokość   | 30 mm  | Wysokość (cale)  | 1.1811 inch |
| Szerokość  | 60 mm  | Szerokość (cale) | 2.3622 inch |
| Masa netto | 5 g    |                  |             |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |                  |  |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|--|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |                  |  |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |                  |  |
| Ślad węglowy produktu             | Kołyska do bramy         | 0.038 kg CO2 eq. |  |

## Dane ogólne

|                                    |                                     |           |  |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| Wykonanie                          | Element do umieszczenia oznakowania |           |  |
| Szerokość                          | 60 mm                               |           |  |
| Klasa palności wg UL 94            | V-2                                 |           |  |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C                              |           |  |
| zakres temperatur roboczych, min.  | -40 °C                              |           |  |
| Barwny                             | czarny                              |           |  |
| Halogenki                          | Nie                                 |           |  |
| Materiał podstawowy                | poliamid 66                         |           |  |
| Liczba oznaczników w opakowaniu    | forma dostawy                       | MultiCard |  |
| Zalecane branże                    | Maszyny                             |           |  |
| Liczba oznaczników w kombinacji    | 1 MultiCard = Accessories           |           |  |
| Zakres temperatury stosowania      | -40...100 °C                        |           |  |

## Znaczniki urządzeń

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Drawings**

