

## IE-PH-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



łączniki wtykowe PushPull według IEC 61076-3-106  
Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego, obudowa  
pusta

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Pusta obudowa, Obudowa wtyku, wariant 4 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67
Nr zam.	<a href="#">1962520000</a>
Typ	IE-PH-V04P
GTIN (EAN)	4032248644650
Ilość	10 szt.

## IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E316369

## Wymiary i masa

Głębokość	60.2 mm	Głębokość (cale)	2.3701 inch
Wysokość	20.1 mm	Wysokość (cale)	0.7913 inch
Szerokość	21.2 mm	Szerokość (cale)	0.8346 inch
Masa netto	12.8 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Temperatura układania

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Barwny	inne	Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0
Stopień ochrony	IP67	Cykle wpinania	750

## Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 Var. 4	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	------------------------	------------------------	---------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


**IE-PH-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Rysunek wymiarowy**



## IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## RJ45




Wtyki RJ45 dla złączy wtykowych w wersji 1 / 4 / 5 / 14, HDC i skrzynek połączeniowych IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1962730000</a>	Wkładka wtyczki RJ45 IDC, wkładka wtyku RJ45 beznarzędziowa,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Ilość	10 ST	
Typ	IE-PI-RJ45-TH	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1962720000</a>	Wkładka wtyczki RJ45 IDC, wkładka wtyku RJ45 końcówka zaciskana
GTIN (EAN)	4032248644834	
Ilość	10 ST	

## LWL-LC




światłowodowe wkładki LC do łączników wtykowych  
Var.1 / 4 / 14

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PI-2LC-MM	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1962780000</a>	Wkład LC, wkładka wtyku 2 LC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
Ilość	10 ST	

## Hybrid



Hybrydowe, 10-biegunowe. Wtyki dla złączy wtykowych  
Variant 14

## IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PI-HYB-10P	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Ilość	1 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Ilość	300 ST	

## Zaślepki przeciwkurzowe




Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PP-V04P	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1963890000</a>	kołpak ochronny obudowy wtyku
GTIN (EAN)	4032248646319	
Ilość	10 ST	

## neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Oznaczniki urządzeń x 11 mm, PA 66, Barwny: biały, samoprzylepny
GTIN (EAN)	4032248402731	
Ilość	200 ST	