



światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych
Var.1 / 4 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkład SC, wkładka kołnierkowa SCRJ auf 2 SC, Singlemode
Nr zam.	1962870000
Typ	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645060
Ilość	10 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1.3386 inch
Wysokość	13.2 mm	Wysokość (cale)	0.5197 inch
Szerokość	15.6 mm	Szerokość (cale)	0.6142 inch
Masa netto	0.97 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-4, IEC 61754-24
--------------------------------	---------------------------

Dane ogólne

Opis artykułu	wkładka kołnierзова SCRJ auf 2 SC, Singlemode	Barwny	inne
Podstawowy materiał obudowy	PA	Stopień ochrony	IP67 z obudową
Cykle wpinania	1000	Skład	wkładki wtykowe i kołnierzowe przystosowane do obudowy w wariacie 1, 4 i 14
Typ włókna	Singlemode	Tłumienność wtrąceniowa	≤ 0,5 dB
złącze 1	SC	Przyłącze 2	SCRJ
Tłumienność odbiciowa	≥ 40 dB		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

Rysunek wymiarowy

