

IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego
plus wkład SC

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze światłowodowe, Wersja 4, SC-RJ POF, IP67
Nr zam.	1963380000
Typ	IE-PS-V04P-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248651856
Ilość	10 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	81.3 mm	Głębokość (cale)	3.2008 inch
Wysokość	20.1 mm	Wysokość (cale)	0.7913 inch
Szerokość	20.2 mm	Szerokość (cale)	0.7953 inch
Masa netto	33.6 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24
--------------------------------	-----------------------------------------

Dane ogólne

Opis artykułu	Wersja 4, SC-RJ POF	Barwny	inne
Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0	Średnica płaszczka, maks.	10 mm
Średnica płaszczka, min.	5 mm	Stopień ochrony	IP67
Cykle wpinania	500	Typ włókna	POF
Tłumienność wtrąceniowa	0,5 dB singlemode, 0,4 dB wielomodowy, ≤ 1,0 dB POF	złącze 1	SCRJ
Przyłącze 2	System szybkiego łączenia: zagniatanie, cięcie	Stosowany materiał obudowy	PA, odlew ciśnieniowy cynkowy
Tłumienność odbiciowa	40 dB jednomodowy; 30 dB multimode		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		


IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

LWL-SC

światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych
Var.1 / 4 / 14




Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Wersja	
Nr zam.	1278430000	Złącze światłowodowe, Wymiana osłony zaciskanej końcówki	
GTIN (EAN)	4050118069136	kablowej, IP67 z obudową	
Ilość	100 ST		

Zestawy z praskami

Zestawy do zagniatania



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TOOL SET IE-POF	Wersja	
Nr zam.	1208930000	Narzędzie do zaciskania: HTX-IE-POF, narzędzie do zdejmowania	
GTIN (EAN)	4032248990283	izolacji: Multi-Stripax IE-POF	
Ilość	1 ST		


Zaślepki przeciwkurzowe

Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PP-V04P	Wersja	
Nr zam.	1963890000	kołpak ochronny obudowy wtyku	
GTIN (EAN)	4032248646319		
Ilość	10 ST		

Akcesoria**neutralna**

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1857440000	ESG, Oznaczniki urządzeń x 11 mm, PA 66, Barwny: biały,
GTIN (EAN)	4032248402731	samoprzylepny
Ilość	200 ST	