

IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



zestawy łączników wtykowych bagnetowych według IEC
61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) wkład RJ45 z metalu
plus wkład SC

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kotłnierz LWL, IP67, wariant 1, złącze rozłączne SCRJ na 2*SC, Singlemode
Nr zam.	1963440000
Typ	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645534
Ilość	10 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	36.6 mm	Głębokość (cale)	1.4409 inch
Wysokość	32 mm	Wysokość (cale)	1.2598 inch
Szerokość	32 mm	Szerokość (cale)	1.2598 inch
Masa netto	62.1 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-metylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24
--------------------------------	---

Dane ogólne


Opis artykułu	wariant 1, złącze rozłączne SCRJ na 2*SC	Barwny	inne
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Stopień ochrony	IP67
Cykle wpinania	500	Typ włókna	Singlemode
Tłumienność wtrąceniowa	≤ 0,5 dB	złącze 1	SC
Przyłącze 2	SCRJ	Tłumienność odbiciowa	≥ 40 dB

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		


Rysunki

Wycięcie montażowe



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Rysunek szczegółowy



Grubość ściany w przypadku korzystania z centralnego połączenia śrubowego

IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Zaślepki przeciwkurzowe



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BP-V01P	Wersja	
Nr zam.	196570000	zaślepka ochronna obudowy kołnierzowej	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Ilość	10 ST		