


IE-BS-V04P-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego
plus wkład RJ45

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kotłierz RJ45, IP67, Złącze, wersja 4, RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.	1963490000
Typ	IE-BS-V04P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645589
Ilość	10 szt.

IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E316369

Wymiary i masa

Masa netto	37.8 g
------------	--------

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

złącze 1	RJ45	Przyłącze 2	RJ45
Opis artykułu	Złącze, wersja 4, RJ45 / RJ45	materiał uszczelniający	NBR
Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0	Kategoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Powierzchnia styku	Złoto na niklu	Ekranowanie	360°; obudowa dookólna
Stopień ochrony	IP67	Cykle wpinania	750

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5 1	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	---	------------------------	---------

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	≥ 1500 V AC/DC	Wytrzymałość napięciowa styk / styk	≥ 1000 V AC/DC
--------------------------------------	----------------	-------------------------------------	----------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Wycięcie montażowe



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Zaślepki przeciwkurzowe



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BP-V04P	Wersja
Nr zam.	1963900000	zaślepka ochronna obudowy kołnierzej
GTIN (EAN)	4032248646326	
Ilość	10 ST	

neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1857440000	ESG, Oznaczniki urządzeń x 11 mm, PA 66, Barwny: biały, samoprzylepny
GTIN (EAN)	4032248402731	
Ilość	200 ST	

IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

Sets - RJ45



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego plus wkład RJ45

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Wersja
Nr zam.	1963160000	Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
Ilość	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	Wersja
Nr zam.	1271240000	Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4050118060027	
Ilość	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	Wersja
Nr zam.	1963170000	Wtyk RJ45 beznarzędziowy, wariant 4, zabezpieczenie przeciwzgięciowe, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653980	
Ilość	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-TH	Wersja
Nr zam.	1963180000	Wtyk RJ45 zacisk, wariant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653973	
Ilość	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	Wersja
Nr zam.	1963190000	Wtyk RJ45 zacisk, wariant 4, zabezpieczenie przeciwzgięciowe, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651672	
Ilość	1 ST	