


IE-BH-V04P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

łączniki wtykowe PushPull według IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego, obudowa
pusta

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Pusta obudowa, obudowa kołnierzowa, wariant 4 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67
Nr zam.	1963520000
Typ	IE-BH-V04P
GTIN (EAN)	4032248645619
Ilość	10 szt.

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Wymiary i masa

Głębokość	28.7 mm	Głębokość (cale)	1.1299 inch
Wysokość	38 mm	Wysokość (cale)	1.4961 inch
Szerokość	27 mm	Szerokość (cale)	1.063 inch
Masa netto	10 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Barwny	inne	Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0
rodzaj montażu	4 wkręty, nakrętka centralna	Stopień ochrony	IP67
Cykle wpinania	750		

Standardy ogólne


Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 Var. 4	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	------------------------	------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Drawings

Wycięcie montażowe



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Zaślepki przeciwkurzowe



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BP-V04P	Wersja
Nr zam.	1963900000	zaślepka ochronna obudowy kołnierzej
GTIN (EAN)	4032248646326	
Ilość	10 ST	

RJ45



Wtyki RJ45 dla złączy wtykowych w wersji 1 / 4 / 5 / 14, HDC i skrzynek połączeniowych IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Wersja
Nr zam.	1963840000	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248651894	TIA-568B
Ilość	10 ST	

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Wersja
Nr zam.	1963830000	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248646159	PROFINET
Ilość	10 ST	

LWL-SC



światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych
Var.1 / 4 / 14

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Accessories

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Wersja
Nr zam.	1962870000	Wkład SC, wkładka kołnierkowa SCRJ auf 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645060	
Ilość	10 ST	

LWL-LC



światłowodowe wkładki LC do łączników wtykowych
Var.1 / 4 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-LCD-SM-C	Wersja
Nr zam.	1962880000	Wkład LC, wkładka kołnierkowa LC-Duplex, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645077	
Ilość	10 ST	

RJ45



Wtyki RJ45 dla złączy wtykowych w wersji 1 / 4 / 5 / 14, HDC i skrzynek połączeniowych IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Wersja
Nr zam.	1962850000	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Ilość	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-C	Wersja
Nr zam.	1962840000	Wkładka z gniazdem RJ45, wkładka kołnierkowa złącze rozłączne
GTIN (EAN)	4032248645046	
Ilość	10 ST	

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

USB

Wtyki USB dla FrontCom®



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-USB-A	Wersja
Nr zam.	1019570000	Wkład USB, wkładka kołnierkowa, Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Ilość	1 ST	


LWL-SC

światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych
Var.1 / 4 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Wersja
Nr zam.	1964430000	Wkład SC, wkładka kołnierkowa SCRJ auf 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649044	
Ilość	10 ST	

LWL-LC

światłowodowe wkładki LC do łączników wtykowych
Var.1 / 4 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-LCD-MM-C	Wersja
Nr zam.	1964420000	Wkład LC, wkładka kołnierkowa LC-Duplex, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649037	
Ilość	10 ST	

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Hybrid

Hybrydowe, 10-biegunowe. Wtyki dla złączy wtykowych
Variant 14



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-HYB-10P	Wersja
Nr zam.	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
Ilość	10 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Wersja
Nr zam.	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Ilość	300 ST	

neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1857440000	ESG, Oznaczniki urządzeń x 11 mm, PA 66, Barwny: biały,
GTIN (EAN)	4032248402731	samoprzylepny
Ilość	200 ST	