


IE-BH-V05M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

łączniki wtykowe HDC według IEC 61076-3-106 Var.5 w metalu, obudowa pusta

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Pusta obudowa, obudowa kołnierzowa, wariant 5 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67
Nr zam.	1963530000
Typ	IE-BH-V05M
GTIN (EAN)	4032248645626
Ilość	10 szt.

IE-BH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Wymiary i masa

Głębokość	22.4 mm	Głębokość (cale)	0.8819 inch
Wysokość	40 mm	Wysokość (cale)	1.5748 inch
Szerokość	28 mm	Szerokość (cale)	1.1024 inch
Masa netto	33.6 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

Dane ogólne

Barwny	inne	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
rodzaj montażu	2 wkręty	Stopień ochrony	IP67
Cykle wpinania	750		

Standardy ogólne


Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 Var. 5	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	------------------------	------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Drawings

Rysunek wymiarowy



IE-BH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

RJ45



Wtyki RJ45 dla złączy wtykowych w wersji 1 / 4 / 5 / 14, HDC i skrzynek połączeniowych IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Wersja
Nr zam.	1963840000	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248651894	TIA-568B
Ilość	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Wersja
Nr zam.	1963830000	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248646159	PROFINET
Ilość	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Wersja
Nr zam.	1962850000	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248645053	TIA-568A
Ilość	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-C	Wersja
Nr zam.	1962840000	Wkładka z gniazdem RJ45, wkładka kołnierzkowa złącze rozłączne
GTIN (EAN)	4032248645046	
Ilość	10 ST	

Zaślepki przeciwkurzowe



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BP-V05M	Wersja
Nr zam.	1968930000	zaślepka ochronna obudowy kołnierzkowej
GTIN (EAN)	4032248692125	
Ilość	10 ST	