

IE-PM-RJ45-TH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

łączniki wtykowe zaciskane RJ45 według IEC
60603-7-51 do żył o średnicy do 1,05 mm

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wtyk RJ45 zacisk, wtyk bez końcówki przeciwwzgięciowej, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.	1963580000
Typ	IE-PM-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248645688
Ilość	100 szt.

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E316369

Wymiary i masa

Masa netto	3.46 g
------------	--------

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

złącze 1	RJ45	Przyłącze 2	Crimp
Opis artykułu	wtyk bez końcówki przeciwzgięciowej	Skład	przyłączenie styków piercing i złącza ekranu w jednej operacji roboczej, możliwe doposażenie w końcówki przeciwzgięciowe, współpracujące z multiportami
Barwny	inne	Średnica izolacji, min,	0.85 mm
Średnica izolacji, maks,	1.05 mm	Siła wypinania kabla, min.	89 N
Kategoria	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Materiał styków	Fosforo-brąz
Powierzchnia styku	pozlacany	Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego	0.36...0.51 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, AWG 27...AWG 24 sztywny (AWG)		Średnica przyłącza przewodu, elastycznego	0.46...0.61 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, AWG 27...AWG 24 elastyczny (AWG)		Klasyfikacja MICE M	M1
Klasyfikacja MICE I	I1	Klasyfikacja MICE C	C1
Klasyfikacja MICE E	E3	Średnica płaszczka, min.	5 mm
Średnica płaszczka, maks.	7.3 mm	Materiał tulejki przeciwzgięciowej	Poliwęglan (PC), UL 94 V-0
Materiał ekranu	mosiądz 0,5 mm, nikiel 2 µm	Ekranowanie	360°; obudowa dookólna
Stopień ochrony	IP20	Cykle wpinania	750
Materiał elementu izolacyjnego	Poliwęglan (PC), UL 94 V-0		

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (cURus)	E316369	Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7-51
------------------------	---------	--------------------------------	----------------

Technical data**Właściwości elektryczne**


Rezystancja stykowa	$\leq 20\text{ m}\Omega$	Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	$\geq 1500\text{ V AC/DC}$
Wytrzymałość napięciowa styk / styk	$\geq 1000\text{ V AC/DC}$	Opór izolacji	500 M Ω
Obciążalność przy temp. 50°C	1 A	PoE / PoE+	zgodne z IEEE 802.3af

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Drawings

Rysunek wymiarowy



Accessories

Tulejki zabezpieczające przed załamaniem



Do łączników wtykowych IP20 w wersji zaciskanej marki Weidmüller najlepiej używać tulejek przeciwwzgięciowych w różnych kolorach - nie tylko do ochrony dźwigni zatrzaskowych i ogranicznika kabla, lecz także do optycznego wyróżnienia wtyków.

Cechy:

7 różnych kolorów

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PH-RJ45-TH-WH	Wersja
Nr zam.	1962430000	Tulejka przeciwwzgięciowa, biała
GTIN (EAN)	4032248644469	
Ilość	10 ST	
Typ	IE-PH-RJ45-TH-GN	Wersja
Nr zam.	1962490000	Tulejka przeciwwzgięciowa, zielona
GTIN (EAN)	4032248644629	
Ilość	10 ST	
Typ	IE-PH-RJ45-TH-GY	Wersja
Nr zam.	1962440000	Tulejka przeciwwzgięciowa, szara
GTIN (EAN)	4032248644476	
Ilość	10 ST	
Typ	IE-PH-RJ45-TH-YE	Wersja
Nr zam.	1962480000	Tulejka przeciwwzgięciowa, żółta
GTIN (EAN)	4032248644612	
Ilość	10 ST	
Typ	IE-PH-RJ45-TH-OG	Wersja
Nr zam.	1962450000	Tulejka przeciwwzgięciowa, pomarańczowa
GTIN (EAN)	4032248644483	
Ilość	10 ST	
Typ	IE-PH-RJ45-TH-BK	Wersja
Nr zam.	1962500000	Tulejka przeciwwzgięciowa, czarna
GTIN (EAN)	4032248644636	
Ilość	10 ST	
Typ	IE-PH-RJ45-TH-BU	Wersja
Nr zam.	1962470000	Tulejka przeciwwzgięciowa, niebieska
GTIN (EAN)	4032248644506	
Ilość	10 ST	

Narzędzia prasujące do modułowych złączy wtykowych



Praski do modułowych łączników wtykowych systemu WE i DEC

Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
Trzy funkcje w jednym narzędziu

IE-PM-RJ45-TH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	TT 8 RS MP 8	Wersja
Nr zam.	9202800000	narzędzia do zaprasowywania, Narzędzie do zaciskania terminali
GTIN (EAN)	4032248512072	
Ilość	1 ST	

Zaślepki przeciwkurzowe

Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PP-RJ45	Wersja
Nr zam.	2552580000	
GTIN (EAN)	4050118562583	
Ilość	10 ST	