

## IE-PP-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	kołpak ochronny obudowy wtyku
Nr zam.	<a href="#">1963890000</a>
Typ	IE-PP-V04P
GTIN (EAN)	4032248646319
Ilość	10 szt.

## IE-PP-V04P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E316369

## Wymiary i masa

Głębokość	46.7	Głębokość (cale)	1.8386 inch
Masa netto	5 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	czarny
Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0	rodzaj montażu	Wyłącznie do stosowania wewnątrz pomieszczeń
Stopień ochrony	IP67		

## Standardy ogólne

Nr certyfikatu (cULus) E316369

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

**IE-PP-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rysunki**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

