

IE-PP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	kołpak ochronny obudowy wtyku
Nr zam.	1963890000
Typ	IE-PP-V04P
GTIN (EAN)	4032248646319
Ilość	10 szt.

IE-PP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Wymiary i masa

Głębokość	46.7	Głębokość (cale)	1.8386 inch
Masa netto	5 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	czarny
Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0	rodzaj montażu	Wyłącznie do stosowania wewnątrz pomieszczeń
Stopień ochrony	IP67		

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

IE-PP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

