




światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych

Var.1 / 4 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkład SC, wkładka kołnierkowa SCRJ auf 2 SC, Multimode
Nr zam.	1964430000
Typ	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649044
Ilość	10 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1.3386 inch
Wysokość	13.2 mm	Wysokość (cale)	0.5197 inch
Szerokość	15.6 mm	Szerokość (cale)	0.6142 inch
Masa netto	1.1 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-4, IEC 61754-24
--------------------------------	---------------------------

Dane ogólne

Opis artykułu	wkładka kołnierzysta SCRJ auf 2 SC, Multimode	Barwny	inne
Podstawowy materiał obudowy	PA	Stopień ochrony	IP67 z obudową
Cykle wpinania	1000	Skład	wkładki wtykowe i kołnierzowe przystosowane do obudowy w wariantach 1, 4 i 14
Typ włókna	Multimode, POF	Tłumienność wtrąceniowa	≤ 0,4 dB
złącze 1	SC	Przylącze 2	SCRJ
Tłumienność odbiciowa	≥ 30 dB		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Rysunki

Rysunek wymiarowy

