

DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Inteligentne rozwiązania w zakresie okablowania to oszczędność cennego czasu i pieniędzy. System modułowy FieldPower® zawiera odpowiednie rozwiązania do wszystkich zadań związanych z okablowaniem.

Składane uszczelki do wstępnie zmontowanych kabli
Uszczelki dostępne z gwintami przyłączy M16 i M20
Możliwa integracja urządzeń operacyjnych i sygnalizacyjnych w uszczelkach

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkładka uszczelniająca Field Power®, Uszczelka zaślepiająca, IP30, z odpowiednią obudową, TPE-U
Nr zam.	1967600000
Typ	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
Ilość	10 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	3.15 mm	Głębokość (cale)	0.124 inch
Wysokość	23.51 mm	Wysokość (cale)	0.9256 inch
Szerokość	35 mm	Szerokość (cale)	1.378 inch
Masa netto	1.6 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...55 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...55 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Materiał podstawowy	TPE-U	Silikon	Nie
Barwny	szary	Forma konstrukcyjna	Uszczelka zaślepiająca
Stopień ochrony	IP30, z odpowiednią obudową	Położenie montażowe, wskazówka montażowa	w otworze podłużnym uszczelniającym FieldPower® IP30

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		