

IE-PP-V05M


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	zaślepka ochronna obudowy kołnierzowej
Nr zam.	1968920000
Typ	IE-PP-V05M
GTIN (EAN)	4032248692668
Ilość	10 szt.

IE-PP-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Wymiary i masa

Głębokość	31	Głębokość (cale)	1.2205 inch
Masa netto	28.84 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 ...70

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Barwny	szary	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Stopień ochrony	IP67		

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		