


**IE-PP-V05M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	zaślepka ochronna obudowy kołnierzowej
Nr zam.	<a href="#">1968920000</a>
Typ	IE-PP-V05M
GTIN (EAN)	4032248692668
Ilość	10 szt.

## IE-PP-V05M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E316369

## Wymiary i masa

Głębokość	31	Głębokość (cale)	1.2205 inch
Masa netto	28.84 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Barwny	szary	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Stopień ochrony	IP67		

## Standardy ogólne

Nr certyfikatu (cULus) E316369

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		